

- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 1A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
 - 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-SHC-2x2PLT-05	1.00	5.00	2.90
3	HC-SHC-2x3PLT-05	2.00	6.00	3.90
4	HC-SHC-2x4PLT-05	3.00	7.00	4.90
5	HC-SHC-2x5PLT-05	4.00	8.00	5.90
6	HC-SHC-2x6PLT-05	5.00	9.00	6.90
7	HC-SHC-2x7PLT-05	6.00	10.00	7.90
8	HC-SHC-2x8PLT-05	7.00	11.00	8.90
9	HC-SHC-2x9PLT-05	8.00	12.00	9.90
10	HC-SHC-2x10PLT-05	9.00	13.00	10.90
11	HC-SHC-2x11PLT-05	10.00	14.00	11.90
12	HC-SHC-2x12PLT-05	11.00	15.00	12.90
13	HC-SHC-2x13PLT-05	12.00	16.00	13.90
14	HC-SHC-2x14PLT-05	13.00	17.00	14.90
15	HC-SHC-2x15PLT-05	14.00	18.00	15.90
20	HC-SHC-2x20PLT-05	19.00	23.00	20.90
25	HC-SHC-2x25PLT-05	24.00	28.00	25.90
30	HC-SHC-2x30PLT-05	29.00	33.00	30.90






Ordering Information

HC-SHC - N*** - * - 05

Pin Type Colour
N-无漆
PLT-立贴
PWT-弯贴
默认-本色
B-棕色
L-蓝色
G-绿色
Y-黄色
O-白色
P-紫色
V-银色
BR-棕色

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	SHC (1.00) 双排 立贴	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-SHC-2xNPLT-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1



3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	磷青铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

GENERAL TOLERANCE		制 图	
DIM TOL		DRAWING	
X. X ±0.30		审 核	
X. XX ±0.20		CHECK	
X. XXX ±0.10		批 准	
Angle ±3.0°		APPROVAL	
1 初版发行		比 例	
序号 变更内容		SCALE	
No. MODIFY CONTENT	日期	投影	
	MODIFY DATE	Projection	