

应用:

是一种常用于电子焊接工艺的手动工具, 通过给焊料 (通常是指锡丝) 供热, 使其熔化, 从而使两个工件焊接起来



HDE-2E

规格参数:

AC 适配器:	ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F
环境工作温度:	10 to 50 C / 50 to 120 F
通信连接器:	USB-A / USB-B / Peripherals
尺寸:	145 x 120 x 225 mm
空闲温度, 稳定性 (静止空气):	1.5C (3F)
输出峰值功率:	250W
峰值功率:	250W-42V
机器人连接器:	RJ12 for RS-232 protocol
温度选择:	90-500 C (190-932 F)
焊嘴与接地间电阻:	<2 ohms
焊嘴与接地间电压:	5 mV RMS
电压:	230V
温度可选范围:	90 to 500 C / 190 to 932 F
重量:	6.10kg
包装尺寸:	368 x 368 x 195 mm
包装重量:	6.95kg