

应用：

是一种常用于电子焊接工艺的手动工具,通过给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来



JTSE-2HQB

规格参数：

空气流量调节：	5-50SLPM
环境工作温度：	10to50C
通信连接器：	USB-B
尺寸（控制主机）：	148x184x140mm
输入保险丝：	4A(230V)
额定功率：	700W
踏板连接：	P-005Pedal
温度选择：	RoomTemperature/150-450C(300-840F)
真空：	30%/228mmHg/9inHg
电压：	230V
温度可选范围：	150to450C(300-840F)
配件盒：	无
重量：	4.93 kg