




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Housing PBT UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
5	HC-XG-2x5Y-05	10.16	17.26
7	HC-XG-2x7Y-05	15.24	22.34
8	HC-XG-2x8Y-05	17.78	24.88
10	HC-XG-2x10Y-05	22.86	29.96
12	HC-XG-2x12Y-05	27.94	35.04
13	HC-XG-2x13Y-05	30.48	37.58
15	HC-XG-2x15Y-05	35.56	42.66
17	HC-XG-2x17Y-05	40.64	47.74
20	HC-XG-2x20Y-05	48.26	55.36
25	HC-XG-2x25Y-05	60.96	68.06
30	HC-XG-2x30Y-05	73.66	80.76
32	HC-XG-2x32Y-05	78.74	85.84

Ordering Information

HC-XG - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Y-直通 蓝色
A-直针 红色
AR-弯针 白色
P-带孔 白色
R-带孔 白色
Y-带孔 白色
AR-带孔 白色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XG (2.54) 双排 孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XG-2xNY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					