



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCW1608FC150KTT-A24

我司品名:

OUR PART NAME

贴片绕线电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

0603 15uH 240mA 绕线电感

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL





客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0603 15uH 240mA 绕线电感
我司物料编号 OUR PART NO	XRCW1608FC150KTT-A24	我司品名 OUR PART NAME	贴片绕线电感

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



L (Max)	W (Max)	T (Max)	A	B	C	D	E
1.80 (0.071)	1.20(0.047)	1.00(0.039)	0.90(0.035)	0.35 (0.014)	1.02(0.040)	0.64(0.025)	0.70(0.028)



Part NO.	W	E	F	D0	D1	P0	P1	P2	P0×10	t	A0	B0	K0
1608(0603)	8.00	1.75	3.50	1.55	0.60	4	4	2	40	0.22	1.20	1.85	1.12
每卷数量: REEL				4000PCS									




产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0603 15uH 240mA 绕线电感
我司物料编号 OUR PART NO	XRCW1608FC150KTT-A24	我司品名 OUR PART NAME	贴片绕线电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	测试频率 Test frequency (MHz)	直流电阻 DCR (Ω)Max	测试电压 Test voltage (mV)	自谐振频率 SRF(MHZ)min	额定电流 Ir(mA)Max
XRCW1608FC150KTT-A24	15±10%	2.5	3.40	500.00	23	240

回流焊曲线 Reflow soldering profile



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	