

## DS-2DC6220DW-D (G) E系列200万6寸20倍双光网络球机



- 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测
- 采用双光补光，红外补光150 m，白光100 m
- 内置加热玻璃，有效除雾
- 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6(彩色)，0.001 Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR
- 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍
- 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持3D数字降噪，支持真宽动态
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能
- 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP
- 最大支持512 GB MicroSD卡存储
- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准



规格参数

| 基础参数   |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 传感器类型  | 1/2.8 " progressive scan CMOS                                            |
| 最低照度   | 彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON) ； 0 Lux with IR |
| 快门     | 1 s~1/30,000 s                                                           |
| 慢快门    | 支持                                                                       |
| 聚焦模式   | 半自动,手动,自动                                                                |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑                                                                 |
| 日夜转换方式 | 白天,夜晚,自动,定时切换                                                            |
| 背光补偿   | 支持                                                                       |
| 宽动态    | 支持真宽动态                                                                   |
| 强光抑制   | 支持                                                                       |
| 3D降噪   | 支持                                                                       |
| 透雾     | 支持                                                                       |
| 区域曝光   | 支持                                                                       |
| 区域聚焦   | 支持                                                                       |
| 图像设置   | 饱和度,亮度,对比度,锐度                                                            |
| 图像参数切换 | 支持                                                                       |
| 白平衡    | 自动白平衡,自动跟踪白平衡,钠灯,日光灯,室内,室外,手动白平衡,锁定白平衡                                   |
| 数字变倍   | 16倍                                                                      |

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 光学变倍      | 20倍                                                                             |
| 隐私遮蔽      | 最多24块,支持多种颜色设置                                                                  |
| 信噪比       | > 52dB                                                                          |
| <b>镜头</b> |                                                                                 |
| 焦距        | 4.8 mm~96 mm, 20倍光学变倍                                                           |
| 光学变倍速度    | 大约2.9s                                                                          |
| 视场角       | 水平视场角: 55°~3.0° (广角~望远)<br>垂直视场角: 33°~1.8° (广角~望远)<br>对角视场角: 61.5°~3.5° (广角~望远) |
| 最大光圈数     | F1.6                                                                            |
| <b>补光</b> |                                                                                 |
| 补光灯类型     | 支持红外, 白光补光                                                                      |
| 补光灯距离     | 红外: 150 m, 白光: 100 m                                                            |
| <b>云台</b> |                                                                                 |
| 水平范围      | 360°                                                                            |
| 垂直范围      | -15°-90°(自动翻转)                                                                  |
| 水平速度      | 水平键控速度: 0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度: 120°/s                                        |
| 垂直速度      | 垂直键控速度: 0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度: 80°/s                                          |
| 比例变倍      | 支持                                                                              |
| 预置点个数     | 300个                                                                            |
| 巡航扫描      | 8条, 每条可添加32个预置点                                                                 |
| 花样扫描      | 4条                                                                              |
| 断电记忆      | 支持                                                                              |

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 守望功能      | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描                                                                      |
| 3D定位      | 支持                                                                                                         |
| 方位角信息显示   | 支持                                                                                                         |
| 预置点视频冻结   | 支持                                                                                                         |
| 定时任务      | 预置点,花样扫描,巡航扫描,自动扫描,垂直扫描,随机扫描,帧扫描,全景扫描,球机重启,球机校验                                                            |
| <b>视频</b> |                                                                                                            |
| 最大图像尺寸    | 1920 × 1080                                                                                                |
| 码流类型      | 主码流,子码流,第三码流                                                                                               |
| 主码流帧率分辨率  | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率  | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)<br>60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)         |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)<br>60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)         |
| 视频压缩标准    | H.265,H.264,MJPEG                                                                                          |
| 视频压缩码率    | 32 kbps~16384 kbps                                                                                         |
| H.264     | Baseline Profile,Main Profile,High Profile                                                                 |
| H.265     | Main Profile                                                                                               |

|           |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart 264 | 支持                                                                                                                                         |
| Smart 265 | 支持                                                                                                                                         |
| SVC       | 支持                                                                                                                                         |
| ROI       | 固定区域ROI                                                                                                                                    |
| <b>智能</b> |                                                                                                                                            |
| 普通事件      | 移动侦测,遮挡报警,异常                                                                                                                               |
| Smart事件   | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测                                                                                                                  |
| 报警联动      | SD卡录像,邮件,上传中心,上传FTP,NAS录像                                                                                                                  |
| <b>网络</b> |                                                                                                                                            |
| 网络存储      | NAS (NFS, SMB/ CIFS)                                                                                                                       |
| 支持协议      | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
| 接口协议      | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,ISUP,开放型网络视频接口                                                                               |
| 最大取流路数    | 20路                                                                                                                                        |
| 用户管理      | 32个                                                                                                                                        |
| 安全管理      | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤                                                                                       |
| 客户端       | 支持iVMS-4200客户端                                                                                                                             |
| 浏览器       | IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+                                                                                        |
| <b>接口</b> |                                                                                                                                            |
| 网络接口      | RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据                                                                                                                    |
| SD卡扩展     | 内置Micro SD卡插槽, 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大支持512GB)                                                                               |

| 一般规范   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用环境说明 | 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等；<br>2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境；<br>3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境；<br>4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； |
| 供电方式   | DC36V                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 电流及功耗  | 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）                                                                                                                                                                                                                            |
| 工作温湿度  | -30℃-65℃,湿度小于90%                                                                                                                                                                                                                                       |
| 恢复出厂设置 | 支持                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 除雾     | 加热玻璃除雾                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 材质     | 铝合金ADC12                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尺寸     | Ø208 mm × 344.7 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| 重量     | 3.0 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 认证     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 防护     | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准                                                                                                                                                                                                       |

## ▪ 订货型号

DS-2DC6220DW-D(G)

## ▪ 外形尺寸

