

**DS-2SC1Q1201Z(4MM)**

200万 1/2.7" CMOS PT球型室内红外网络摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的室内监控场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所

- 最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同监控环境
- 支持红外补光，红外最远可达15 m
- 支持壁装和吸顶安装



## · 规格参数

<b>基础参数</b>	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) ; 黑白: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON) ; 0 Lux with IR
背光补偿	支持
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度
通用功能	镜像,密码保护,水印技术
<b>镜头</b>	
焦距	4 mm
视场角	水平视场角: 90°, 垂直视场角: 48°, 对角视场角: 107°
最大光圈数	F2.0
<b>补光</b>	
红外照射距离	最远可达15 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm
<b>云台</b>	
水平范围	0°~350°
垂直范围	-15°~100°
水平速度	最大20°/s
垂直速度	最大15°/s
<b>视频</b>	
最大图像尺寸	1920 × 1080
码流类型	主码流,子码流
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	H.265,H.264,MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
H.265	Main Profile
<b>音频</b>	
音频压缩标准	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音频压缩码率	MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps,G.722.1: 16Kbps,G.711ulaw: 64Kbps, G.711alaw : 64Kbps
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持
<b>智能</b>	
普通事件	移动侦测
报警联动	邮件,上传中心,上传FTP
<b>网络</b>	
支持协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,QoS,FTP,SMTP,UPnP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bonjour
接口协议	ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,开放型网络视频接口

<b>图像</b>	
宽动态	支持
<b>接口</b>	
网络接口	RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
音频输入	1个内置麦克风
<b>一般规范</b>	
供电方式	DS-2SC1Q120IZ(4MM):DC: 5 V ± 10%, 支持防反接保护, 支持PoE(802.3af) DS-2SC1Q120IZ-T(4mm)(国内标配):DC: 5 V ± 10%, 支持防反接保护 DS-2SC1Q120IZ-TE(4mm)(国内标配):DC: 5 V ± 10%, 支持防反接保护, 支持PoE(802.3af)
电源接口类型	Micro USB
设备功耗	最大功耗: 5.5 W
工作温湿度	-10°C-40°C; 湿度小于90%
恢复出厂设置	支持
尺寸	产品尺寸: 127 × 93.5 × 143 mm 包装尺寸: 152 × 118 × 164 mm (长 × 宽 × 高)
重量	DS-2SC1Q120IZ(4MM):设备重量: 246 g 带包装重量: 360 g DS-2SC1Q120IZ-TE(4mm)(国内标配), DS-2SC1Q120IZ-T(4mm)(国内标配), DS-2SC1Q120IZ-TE(4mm)(国 内标配)(B):设备重量: 246 g 带包装重量: 360 g DS-2SC1Q120IZ-T(4mm)(国内标配)(B):设备重量: 240 g 带包装重量: 260 g
<b>认证</b>	
防护	IP54
<b>配件</b>	
包装配件	1个安装贴片, 1个螺丝包, 1份说明书

\*本产品规格参数仅适用于(B)版本型号

## · 订货型号

DS-2SC1Q120IZ-TE(4mm)  
DS-2SC1Q120IZ-T(4mm)  
DS-2SC1Q120IZ-TE(4mm)(B)  
DS-2SC1Q120IZ-T(4mm)(B)

## · 外形尺寸



