

深圳市顺天五金制品有限公司
产 品 规 格 书

客户：深圳市立创商城				图样：参考样板						
供应商名称：深圳市顺天五金制品有限公司										
规格名称：C型卡簧轴用挡圈 GB894卡簧 外卡 内卡 轴卡 M8 锰钢65Mn 发黑										
客户料号：C5296093										
样板数量：20PCS										
类别：C型 弹性挡圈 范围：φ3-100mm				产品展示 真诚的欢迎各界客户的光临，指导、合作与业务洽谈。 						
外观 检 验	国标标准编号：		GB894. 1-86							
	数 量：20		检测结果					OK		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)										
检验项目	检验标准			样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据，判定结果			
内直径	7.40MM±0.15MM			20	/	游标卡尺	7.40/7.40/7.40/7.41/7.41 OK			
外直径	9.4MM±0.15MM			20	/	游标卡尺	9.40/9.40/9.41/9.40/9.40 OK			
厚度	0.8MM±0.15MM			20	/	游标卡尺	0.80/0.80/0.80/0.8/0.80 OK			
材料等级	弹簧钢 65Mn				/					
应用范围：	机械工业用紧固件； 表面处理：氧化发黑；									
轴用挡圈性能特点	产品广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、建筑工程、；锥销锁紧挡圈、带锁圈的螺钉锁紧挡圈、马达轴挡圈、轴用弹性挡圈-A型-B型、螺钉紧固轴端挡圈、螺栓紧固轴端挡圈、轴用钢丝挡圈等。									
	热处理需要淬火并回火，HRC 44-51（工艺参考值）；材质以65Mn弹簧钢为主，产品表面处理，弹簧钢基本为热处理发黑或磷化，保证硬度，弹性均匀，									
判定结果	√ ☐ 合格					客户 确认				
	☐ 不合格									
检验员：黄文			审核：钟生		批准：朱生					
日期：2024-09-13			日期：2024-09-13		日期：2024-09-13					