

深圳市顺天五金制品有限公司
产 品 规 格 书

客户： 深圳市立创商城				图样：参考样板			
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				材质:65Mn锰钢 此为单批次测量数据，仅供参考。请以实物为准。 公称直径: Φ5 内径: 4.7mm 外径: 6.4mm 厚度: 0.4mm 			
规格名称: C型卡簧轴 挡圈 GB894卡簧 外卡 内卡 马达轴卡 Ø5mm 锰钢65Mn 发黑							
客户料号: C5333894							
样板数量: 20PCS							
类别: C型 弹性挡圈 范围: ϕ3-100mm							
外观 检 验	国标标准编号:		GB894. 1-86				
	数 量: 20		检测结果		OK		
尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)							
检验项目	检验标准			样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
内直径	4. 70MM±0. 15MM			20	/	游标卡尺	4. 70/4. 70/4. 70/4. 71/4. 71 OK
外直径	5. 4MM±0. 15MM			20	/	游标卡尺	5. 40/5. 40/5. 41/5. 40/5. 40 OK
厚度	0. 8MM±0. 15MM			20	/	游标卡尺	0. 80/0. 80/0. 80/0. 8/0. 80 OK
材料等级	弹簧钢 65Mn				/		
应用范围:	机械工业用紧固件 ; 表面处理: 氧化发黑 ;						
轴用挡圈性能特点	产品广泛应用于航空、汽车制造、机械设备、建筑工程、; 锥销锁紧挡圈、带锁圈的螺钉锁紧挡圈、马达轴挡圈、轴用弹性挡圈-A型-B型、螺钉紧固轴端挡圈、螺栓紧固轴端挡圈、轴用钢丝挡圈等。						
	热处理需要淬火并回火, HRC 44-51 (工艺参考值); 材质以65Mn弹簧钢为主, 产品表面处理, 弹簧钢基本为热处理发黑或磷化, 保证硬度, 弹性均匀,						
判定结果	√ ☐ 合格					客户 确认	
	☐ 不合格						
检验员: 黄文			审核: 钟生		批准: 朱生		
日期: 2024-09-13			日期: 2024-09-13		日期: 2024-09-13		