

## DS-2DE2Q120MY-T/GL2

200万 1/2.9"4G PT 球型摄像机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所

- 最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 支持白光/红外光双补光，白光最远可达25 m，红外光最远可达25 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，另支持一个外置SIM卡槽



## · 规格参数

### 基础参数

传感器类型	1/2.9" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01
背光补偿	支持
宽动态	数字宽动态
强光抑制	支持
3D降噪	支持
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度, 锐度

### 镜头

焦距	固定焦距
视场角	2.8 mm, 水平视场角: 104.9°, 垂直视场角: 58.3°, 对角视场角: 123.3° 4 mm, 水平视场角: 81.3°, 垂直视场角: 43.7°, 对角视场角: 96.9°
最大光圈数	F2.0

### 补光

补光灯类型	支持红外光、白光双补光, 同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达25 m, 红外光最远可达25 m
防补光过曝	支持
波长范围	红外850 nm

### 云台

预置点个数	300个
水平范围	0°-345°
垂直范围	0°-80°
水平速度	4~25°/s
垂直速度	4~20°/s

### 视频

最大分辨率	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (768 × 432)
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	Main Profile

### 音频

音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw/G.711ulaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~160 Kbps(MP2L2)/16~64Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
环境噪声过滤	支持

### 网络

支持协议	IPv4/IPv6, HTTP, QoS, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP
接口协议	ISAPI, 海康SDK, GB/T28181协议, 萤石, 开放型网络视频接口, ISUP5.0

### 移动通信参数

无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
------	-----------------

无线频段	LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8
SIM卡	内置电信、联通卡，外置1个Nano SIM扩展卡槽
<b>接口</b>	
音频	1个内置麦克风，1个内置扬声器
网络接口	RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 G
<b>事件</b>	
普通事件	移动侦测（支持人形检测），异常
报警联动	上传SD卡，上传中心，录像，声音报警，抓图
<b>一般规范</b>	
工作温湿度	开启补光灯：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 关闭补光灯：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储湿温度	-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求；
通用功能	镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术
电源	Ø5.5 mm圆口，DC：12 V ± 25%，0.75 A，最大功耗：9 W，支持防反接保护 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器
恢复出厂设置	支持
尺寸	产品尺寸：164 × 185.7 × 131.9 mm 包装尺寸：224 × 164 × 230 mm
重量	设备重量：600 g 带包装重量：900 g
<b>认证</b>	
防护	IP66，防大暴雨

## · 订货型号

DS-2DE2Q120MY-T/GL2(2.8mm)(XM)

DS-2DE2Q120MY-T/GL2(4mm)(XM)

## · 外形尺寸



