

## 家用应急包 NP-T21

海康威视家用应急包是针对家用应急安全的解决方案包，内含独立式光电感烟火灾探测报警器、过滤式消防自救呼吸器、简易式水基灭火器、灭火毯、防滑手套和逃生绳。产品功能涵盖初期火情报警、安全逃生、防护工具等，是家用安全的必备产品套装。



注：产品以实物为准，图片仅供参考

### 型号描述

产品型号	功能描述
NP-T21	家用应急包套装，采用精美耐用硬质EVA收纳包，产品包含灭火毯、消防自救呼吸器、独立烟感、家用水基灭火器、防滑手套、逃生绳以及应急手电

### 配置清单

产品名称	功能描述	数量	图片
灭火毯	主要功能：1. 用于灭火，覆盖在着火物体表面，直至火焰完全熄灭冷却。2. 用于火灾逃生，可披裹在身上隔绝高温，保护皮肤不被高温灼伤 产品标准：《GA 1205-2014》 尺寸规格：长1.0m 宽1.0m 主要材质：玻璃纤维	1	
过滤式消防自救呼吸器	主要功能：保护人体呼吸器官、眼睛及头面部皮肤免于遭受一氧化碳、氰化氢、丙烯醛等有害气体、烟雾、热气流、热辐射和火焰伤害，提供火灾逃生保护 产品标准：《GB 21976.7-2012》 尺寸规格：长22cm 宽14cm 高11cm 防护时间：30min 防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾	1	
独立式光电感烟火灾探测报警器	主要功能：火灾报警，能够感知并探测烟雾、火灾等情况，发出声光报警信号； 产品标准：《GB 20517-2006》 电池设计寿命：10年 报警方式：声光报警 尺寸规格：直径106mm 高度50 mm 产品说明：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景	1	

简易式水基灭火器	<p>主要功能：可处理A、B、E、F四类初级火灾，也可制作逃生毯。雾化喷头设计，降温、隔离双重作用，抗复燃能力强，支持360度无死角喷射，便携式设计，绿色环保，无粉尘，无毒无腐蚀</p> <p>产品标准：《GA 86-2009》</p> <p>主要材质：马口铁</p> <p>灭火器充装量：580ml</p> <p>灭火级别：A类火:0.5A;B类火:21B E类火：E；F类火：5F</p> <p>尺寸规格：直径66mm 高度260mm</p> <p>有效喷射距离：≥3m</p>	1	
防滑手套	<p>主要功能：主要用于日常检修、搬运等工作的手部防护</p> <p>产品标准：《GB 24541-2009》</p> <p>主要材质：13针涤棉弹性编织，丁晴涂层</p> <p>尺寸规格：长度220-240</p>	1	
逃生绳	<p>主要功能：逃生绳主要用于火灾救援，消防火灾个人自救使用</p> <p>主要材质：涤纶+钢丝，安全钩</p> <p>尺寸规格：直径8mm, 长度6米</p> <p>产品标准：GB21976. 6-2012《建筑火灾逃生避难器材 第6部分：逃生绳》</p>	1	
应急手电	<p>主要功能：应急照明、紧急情况下提供照明保障；3节7号干电池供电；伸缩调焦设计，聚光、散光调节；800流明高亮度设计；强光、中光、弱光、爆闪、SOS多种效果调节</p> <p>主要材质：铝合金</p> <p>产品重量：123g</p>	1	

## 产品外观

