

产品型号：CS-C7

产品名称：智能家居摄像机 双摄 800W 像素 AI 版



功能特性：

- 双摄 800W 像素，单摄最高分辨率 2560x1440，支持多摄同步预览、回放、对讲及多摄画面联动、指哪看哪。
- 底部固定广角镜头 (F1.6 2.8mm) 支持真宽动态 (True-WDR)，真正逆光也清晰，云台远距镜头 (F1.6 6mm) 支持自动巡航。
- 支持高速静音云台，水平 350 度，垂直 80 度。
- 支持画面变化、人形检测、宠物检测、手势识别 (拍照/通话)、人形追踪、本地人脸识别算法。
- 采用萤石 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 双摄均采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米
- 支持自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持 Micro SD 卡 (最大 512G) 本地存储
- 内置高灵敏度双 MIC 及高品质扬声器，支持双向寻呼对讲 (手势)
- 支持无线双频 Wi-Fi6 连接 (稳定性好，抗干扰能力强)，采用一键配置简单快捷，支持 Wi-Fi 热点直连功能。
- 采用 5V/2A type-C 口电源供电
- 支持和萤石其它产品关联使用 (网关、智能联动等)
- 建议桌摆使用，但同时支持支架吊顶及与壁装支架搭配进行壁装使用，采用旋座式底座支架，安装快捷简便，(打孔安装时注意需将支架丝印前方对准想要安装的广角镜头监控方向以保障广角镜头的最大化可视范围)

应用场景：

适用于家庭、办公室、商铺等大场景要求高清画质的室内监控场所，也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

产品亮点：

1. 一机两用，双摄 800W 像素，单摄最高分辨率 2560X1440
2. 广角镜头支持真宽动态 (True-WDR)，真正逆光也清晰
3. 支持 H.265 编码
4. 支持人形检测、手势识别、宠物检测、人脸识别
5. 支持人形跟踪及双摄联动巡航追踪
6. 双摄均大功率双红外，支持 10 米照射

技术参数：

参数	型号 CS-C7 版本: V100-8G44WF
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	广角 2.8mm@F1.6, 对角视场角: 108°, 水平: 92°, 垂直: 50° 云台 6mm@F1.6, 对角视场角: 60°, 水平: 51°, 垂直: 28°
云台角度	水平 0°-350°, 垂直向上 80°, 向下-3°向上 77°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态	广角镜头支持 WDR 真实宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	单摄最大 2560x1440 支持双码流
帧率	网传帧率自适应
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度等 (通过萤石工作室客户端调节设置)
背光补偿	支持
网络功能	
智能报警	画面变化检测/人形检测/手势识别/宠物检测/本地人脸识别
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印
接口	
存储接口	Micro SD 卡(最大 512G)
电源接口	Type-C 接口 (支持萤石 PoE 转接配件)
有线网口	无
无线参数	
无线标准	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac 802.11ax
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, 5.17GHz~5.25GHz, 5.735GHz~5.835GHz
信道带宽	2.4G 支持 20MHz, 5G 支持 80MHz
安全	WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C~45°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 5V/2A
红外照射距离	10 米 (因环境而异)
尺寸(mm)	直径 100.2mm, 高 98.2mm
重量	306g(裸机)

订货型号：

303102939 CS-C7-V100-8G44WF(4mm)(国内标配)(多语音)

外形尺寸：

100.2*100.2*98.2mm