

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: UL2464 22AWG 编织系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023011102

制定日期: 2023-01-11 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富



客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn




胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL2464 22AWG 编织系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 备注:图片仅仅是示意图,规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数								
Core number 芯数	AWG 线号数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	AL/MY 铝箔/麦拉	BRAID 编织	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径
2	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/3/0.09±0.008	0.76	4.7±0.15
3	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/4/0.09±0.008	0.76	4.9±0.15
4	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/5/0.09±0.008	0.76	5.2±0.20
5	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/5/0.09±0.008	0.76	6.1±0.20
6	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/5/0.09±0.008	0.76	6.5±0.20
7	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/5/0.09±0.008	0.76	6.5±0.20
8	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/5/0.09±0.008	0.76	6.9±0.25
9	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/6/0.09±0.008	0.76	7.4±0.25
10	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/6/0.09±0.008	0.76	8.0±0.25
11	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/6/0.09±0.008	0.76	8.0±0.25
12	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/6/0.09±0.008	0.76	8.1±0.25
13	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.2±0.25
14	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.2±0.25
15	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.3±0.25
16	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.5±0.30
17	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.9±0.30
18	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.9±0.30
19	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	8.9±0.30
20	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	9.5±0.30
21	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	9.5±0.30
22	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	10.1±0.30
23	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/7/0.09±0.008	0.76	10.1±0.30
24	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	10.8±0.35
25	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	10.8±0.35
26	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	10.8±0.35
27	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	11.0±0.40
28	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	11.0±0.40
29	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	11.2±0.40
30	22	17/0.16TS	0.23	1.3±0.10	0.025	TS16/8/0.09±0.008	0.76	11.2±0.40




胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.		UL2464 22AWG 编织系列			
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃		额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL 材 质	TINNED STRANDED COPPER 镀 锡 铜	AL/MY 铝箔/麦拉	MATERIAL 材 质	ONE SIDE ALUMINUM(AL FACING OUTSIDE) 单面铝箔(铝面向外)
INSULATION 绝 缘	MATERIAL 材 质	PVC (RoHS)	BRAID 编织	MATERIAL 材 质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)
FILLER 填充	MATERIAL 材 质	NOTHING 无	JACKET 外 被	MATERIAL 材 质	PVC (RoHS)
ELECTRICAL CAPABILITY 电 气	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)			59.4	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)			10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)			2000	
CORE NUMBER 芯数		INSULATION COLOR 绝缘颜色			
2		红、黑			
3		黄、红、黑			
4		白、黄、红、黑			
5		白、黄、红、黑、绿			
6		白、黄、红、黑、绿、橙			
7		白、黄、红、黑、绿、橙、兰			
8		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕			
9		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫			
10		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰			
11		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红			
12		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝			
13		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白			
14		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白			
15		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白			
16		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红 浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白			
17		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、 浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白			
18		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、 浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白			
19		白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、 黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白			



胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL2464 22AWG 编织系列		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2021
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
20	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白		
21	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑		
22	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑		
23	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑		
24	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑		
25	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑		
26	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑、紫注黑		
27	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑、紫注黑、灰注黑		
28	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑、紫注黑、灰注黑、红注蓝		
29	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑、紫注黑、灰注黑、红注蓝、绿注蓝		
30	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白、橙注白、兰注白、棕注白、紫注白、灰注白、红注黑、绿注黑、橙注黑、兰注黑、棕注黑、紫注黑、灰注黑、红注蓝、绿注蓝、橙注蓝		
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试		TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前	10.3MPa
	JACKET 外被	UNAGED老化前	10.3MPa
ELONGATION(MIN) 伸长率(最小)	100%		
OLD MARKING 旧印字	E249743 ㊞ AWM 2464 22AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C ㊞ AWM I A 22AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
NEW MARKING 新印字	E249743 ㊞ AWM 2464 22AWG 80℃ 300V VW-1 C ㊞ AWM I A 22AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
REMARK 备注	从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字，本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品，如对印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受二种不同印字，敬请留意！		