

开门按钮（国内标配）

EB29 开门按钮

- 正常情况下从内开启门的开关按钮
- 尺寸：长 86*宽 86
- 结构：塑料面板
- 性能：最大耐电流 1.25a 电压 250v
- 输出：常开
- 类型：适合埋入式电器盒使用
- 重量：0.07kg

产品外观



EB-28 紧急压扣（86 埋入式）

- 紧急情况下用来开启门的设施
- 工作电压：12VDC
- 工作电流：1.25A
- 开关耐压：250VAC
- 开关方式：常开/常闭, 钥匙复位
- 标准 86 底盒安装

产品外观

