

产品型号：CS-H6

产品名称：智能家居摄像机 2K+ AI 星光版



功能特性：

- 最高分辨率 2560X1440，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持真宽动态（True-WDR），真正逆光也清晰
- 支持星光级夜视
- 支持高速静音云台，水平 340 度，垂直向上 130 度，向下 0 度旋转（垂直向上可视 55°）
- 支持画面变化、人形检测、挥手识别、人形追踪、异光感知、大噪声/婴儿哭泣
- 支持和萤石探测器报警联动
- 采用萤石 H.265 视频编码技术，高压压缩率，低码率
- 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米
- 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 支持 Micro SD 卡（最大 512G）本地存储
- 内置麦克风和扬声器，支持语音通话
- 支持网口/Wi-Fi 连接，采用一键配置简单快捷，支持萤石云远程预览
- 旋座式底座支架，安装快捷简便

应用场景：

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

产品亮点：

- 1、400W 像素，星光夜视
- 2、支持真宽动态（True-WDR），真正逆光也清晰
- 3、支持 H.265 编码
- 4、支持人形检测，挥手识别，异光感知，异声感知（大噪声/婴儿哭泣）
- 5、支持画中画特写追踪
- 6、大功率双红外，支持 10 米照射
- 7、双 MIC 定向增强拾音（8 米拾音）

订货型号：

303102467 CS-H6-V100-1J4WF(4mm)(国内标配)(多语音)

外形尺寸：

100*100*96.5mm

技术参数：

参数	型号
	CS-H6
版本：V100-1J4WF	
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@F2.0, 对角视场角: 88°, 水平: 75°, 垂直: 41°
云台角度	水平 0°-340°, 垂直向上 130° (垂直向下可视 55°), 向下 0°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	真实宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	H.265
视频压缩码率	码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2560X1440 支持双码流
帧率	网传帧率自适应
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度等 (通过萤石工作室客户端调节设置)
背光补偿	支持
网络功能	
智能报警	画面变化/人形检测/挥手/异光感知/异声感知 (大噪声/婴儿哭)
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印
接口	
存储接口	Micro SD 卡(最大 512G)
电源接口	Type-C 接口
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
无线参数	
无线标准	IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz, 5.735GHz~5.835GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~45℃, 湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC 5/2A
红外照射距离	10 米(因环境而异)
尺寸(mm)	直径 100mm, 高 96.5mm
重量	255g(裸机)