


成品图面



接点表:


P1	1	2
颜色	红	黑

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
2. 绝缘强度:200V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗:2Ω MAX

③	端子	HY-T镀锡端子				2	PCS
②	胶壳	HY-2Y带扣 间距2.0MM 白色				1	PCS
①	线材	UL1332 22AWG 红色/黑色电子线				2	PCS
NO.	品名	规格				用量	单位
**±.5	**±5	核准		客户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司	
*±0.5	**±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ200-133222-370-2P		
.**±0.2	.**±0.2	制作	周军	品名规格	HY-2Y+UL1332 22AWG L=370MM	版本	页次
.**±0.1	.**±0.1	初打日期	2024.9.19	图纸编号	LJ200-133222-370-2P	A	1/1

A	2024.9.19	新版发行
REV	变更日期	变更内容



G F E D C B A