

产品型号：CS-H6

产品名称：智能家居摄像机 2K 4G 星光版



功能特性：

- 1、最高分辨率 2304×1296，在该分辨率下可输出实时图像
- 2、支持星光级夜视
- 3、支持高速静音云台，水平 340 度，垂直向上 130 度（垂直向上可视 55°），向下 0 度旋转
- 4、支持画面变化、人形检测
- 5、支持和萤石探测器报警联动
- 6、采用萤石 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 7、逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 8、采用高功率双红外补光，照射距离可达 10 米
- 9、支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 10、支持 Micro SD 卡（最大支持 512G）本地存储
- 11、内置麦克风和扬声器，支持语音通话
- 12、支持无线 4G（内置萤石 SIM 物联网卡）连接，采用一键配置简单快捷，支持萤石云远程预览
- 13、旋座式底座支架，安装快捷简便

应用场景：

适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所，也适用于无人值守的仓库、大厅、机房、车库等需要云台监控的场所。

产品亮点：

- 1、300W 像素，星光夜视
- 2、支持 H.265 编码
- 3、支持人形检测
- 4、人形追踪
- 5、大功率双红外，支持 10 米照射
- 6、支持电信 4G 网络，无需单独布网

技术参数：

参数	型号 CS-H6 版本: 1H3F4GA
摄像机	
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@F2.0, 对角视场角: 100°, 水平: 84°, 垂直: 46°
云台角度	水平 0°-340°, 垂直向上 130° (可视垂直向上 55°), 向下 0°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
图像	
最大图像尺寸	2304×1296 支持双码流
帧率	网传帧率自适应
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度等 (通过萤石工作室客户端调节设置)
背光补偿	支持
网络功能	
智能报警	移动侦测/人形检测
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印
接口	
存储接口	Micro SD 卡(最大支持 512G)
电源接口	Type-C 接口
有线网口	无
无线参数	
移动网络制式	中国电信 LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41
LTE Category	Cat1
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C~45°C, 湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC 5/1A
红外照射距离	10 米(因环境而异)
尺寸(mm)	直径 100mm, 高 96.5mm
重量	255g(裸机)

订货型号：

303102511 CS-H6-V100-1H3F4GA(4mm)(国内标配)(多语音)

外形尺寸：

100*100*96.5mm