

## DS-K4H258S 系列

### 单门磁力锁

DS-K4H258S 系列标准型单门磁力锁是针对一般木门、玻璃门、金属门、防火门设计的，锁具最大拉力 280kg。特殊防残磁设计，让门禁自动化更安全。



### 订货型号

|             |           |
|-------------|-----------|
| DS-K4H258S  | 不支持门磁信号输出 |
| DS-K4H258SS | 支持门磁信号输出  |

注：

配套支架，需单独下单

磁力锁 LZ 支架型号：DS-K4H258-LZ

磁力锁 U 支架型号：DS-K4H258-U

### 产品特性

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极氧化处理
- 最大静态直线拉力：280kg±15%
- 断电开锁，满足消防要求
- 具有电锁状态指示灯：绿灯 (DS-K4H258S)；红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态 (DS-K4H258SS)
- 支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出：NO/NC/COM 接点，仅 DS-K4H258SS 型号支持
- 标配产品的吸板螺丝长度为 35mm，适配门扇厚度 50mm 以内
- 工作电压：DC12V/460mA DC24V/230mA
- 防残磁设计，选用防磨损材料
- 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作
- 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理
- 使用环境：室内（不防水）
- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

### 技术参数

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 产品型号        | DS-K4H258S 系列                       |
| 最大静态直线拉力    | 280kg±15%                           |
| LED 指示灯     | 绿灯 (DS-K4H258S) 红灯/绿灯 (DS-K4H258SS) |
| 锁状态 (门磁) 输出 | DS-K4H258S 不支持，DS-K4H258SS 支持       |
| 外壳处理        | 阳极氧化处理                              |
| 锁体处理        | 阳极氧化处理                              |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 吸板处理 | 电镀处理                            |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门                  |
| 表面温度 | 环境温度+20℃以内                      |
| 适用温度 | -10~+55℃                        |
| 适用湿度 | 0~95%相对湿度                       |
| 输入电压 | DC12V或DC24V                     |
| 工作电流 | 12V/460mA(±10%)或24V/230mA(±10%) |
| 锁体尺寸 | 长238*宽47*厚27(mm)                |
| 吸板尺寸 | 长182*宽38*高13(mm)                |
| 产品重量 | 2.1Kg                           |

## 产品尺寸

