

## 产品型号：CS-H8

产品名称：智能家居摄像机 4G 版



### 功能特性：

- 最高分辨率 2304x1296，在该分辨率下可输出实时图像
- 内置电信 4G SIM 卡，支持 4G 网络
- 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 支持高速云台，水平 340 度，垂直 80 度旋转
- 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
- 内置高灵敏度防水 MIC，支持 10 米远程拾音
- 支持智能人形检测、车辆检测
- 支持人形追踪
- 内置强力天线，传输距离远，抗干扰能力强
- 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
- 采用高效红外灯，使用寿命长
- 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
- 支持萤石云平台，支持手机远程监控
- 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

### 应用场景：

适用于庭院、门口、别墅等要求高清画质的室内外场所。

### 产品亮点：

- 内置电信 4G SIM 卡，支持 4G 网络
- 支持夜间彩色画面，三种夜视模式
- 支持高速云台，水平 340 度，垂直 80 度旋转
- 内置强力天线，传输距离远，抗干扰能力强
- 支持吊装、壁装、抱箍安装，支架可旋转，安装简易
- 内置防水 MIC，支持 10 米远程拾音
- 支持智能人形检测、车辆检测
- 支持语音对讲
- 支持人形追踪
- 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
- 防尘防水设计，通过实验环境暴雨测试

### 订货型号：

303102446 CS-H8-V100-1H3KFL4GA(4mm)(国内标配)(多语音)

303102447 CS-H8-V100-1H3KFL4GA(6mm)(国内标配)(多语音)

### 技术参数：

型号		CS-H8
参数		版本: V100-1H3KFL4GA
<b>摄像机</b>		
传感器类型		1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门		快门自适应
镜头		4mm@ F1.6, 对角视角 104°；水平 89°；垂直 46° 6mm@ F1.6, 对角视角 62°；水平 54°；垂直 28°
镜头接口类型		M12
日夜转换模式		ICR 红外滤片式
数字降噪		3D 数字降噪
<b>接口/按键</b>		
有线网口		一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口		支持 Micro SD 卡(≤512G)
音频输入		内置高灵敏度麦克风
音频输出		支持 SPK
按键		Reset 按键
<b>压缩标准</b>		
视频压缩标准		H.265/H.264
视频压缩码率		超清、高清和标清三档，码率自适应
音频压缩码率		码率自适应
<b>图像</b>		
最大图像尺寸		2304 x 1296
帧率		Max: 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置		亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
<b>网络功能</b>		
支持协议		萤石云私有协议
接口协议		萤石云私有协议
通用功能		防闪烁,双码流,心跳,录像,密码保护,水印
<b>移动网络</b>		
移动网络制式		LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41
LTE Category		Cat1
<b>一般规范</b>		
工作温度,湿度		-20°C ~ 50°C,湿度小于 95% (无凝结)
电源供应		DC 12V/1A
尺寸(mm)		167mm*112mm*154mm
重量		裸重 616.3g

外形尺寸:

