





- 材质要求:
1. 频率: 0~6GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤ 1.2
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 750V
 6. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 7. 接触电阻: 内导体 $\leq 3m\Omega$; 外导体 $\leq 2m\Omega$
 8. 环境温度: $-40^{\circ}\sim+125^{\circ}\text{C}$ (PE CABLE- $-40^{\circ}\sim+85^{\circ}\text{C}$)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外 壳: 黄铜 镀金
内导体: 黄铜 镀金
绝缘体: 铁氟龙
未注公差按 ± 0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)

Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚

High (高度) D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换

产品序号



有限公司				GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01				深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
				DIM TOL	审 核 CHECK			产品名称 TITLE	MCX 弯式 插孔 带脚 6x6x9.5H		版 本 REV.	A	
				X.X ±0.30	批 准 APPROVAL			产品料号 PART NO.	HC-MCX-KWE-9.5H-D005-01		单 位 UNITS	mm	
		初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE			材 料 MATERIAL			页 次 SHEET	1/1	
序号 NO.	变更内容 MODIFY CONTENT		日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection								
			Angle ±3.0°										