




接点表

P1	1	2
颜色	红	黑

备注：

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
 2. 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
 3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN
 4. 导通阻抗: 2Ω MAX

④	UV胶	UV胶	2	G						
③	端子	HY-T镀锡端子	2	PCS						
②	胶壳	HY-2Y带扣 间距2.0MM 白色	1	PCS						
①	线材	UL10368 22AWG 红色/黑色电子线	2	PCS						
NO.	品名	规 格	用 量	单 位						
**.±5	**.±5	核准		立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司					
*.±0.5	*.±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ200-1036822-220-2P					
*.±0.2	*.±0.2	制作	周军	品名规格	HY-2Y+UL10368 22AWG L=220MM	版本	页次	比例	单位	
**.±0.1	**.±0.1	初订日期	2024.9.19	图纸编号	LJ200-1036822-220-2P	A	1/1	/	MM	