

A	Dept	晨翔焊线式D-SUB, 15P, 公头, 白色胶芯 前镍后锡外壳 半金锡端子 无螺丝				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A	
	Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 09/19/24'				
	DC	1	晨翔料号: DS1033-15MWNSiSS									
	ED	1										
	IE	1										
	ISO	1										
B	PD	1									B	
	R&D	1										
	SD	1										
	QA	1										
C	QC	1									C	
	QE	1										
此处提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此处提供的知识产权仅供参考, 并不构成以任何形式或方式使用其授 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。						备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐电压: 500伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40至105摄氏度 3. 材料: 3.1 胶芯: PBT 白色 3.2 端子: 铜合金 半金锡 3.3 外壳: 铁料 前壳镀镍 后壳镀锡						