


成品图面



接点表:

P1	1	2	3	4
颜色	黄	黄	黄	黄

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
2. 绝缘强度:200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗:2 Ω MAX

③	端子	SH1.0-T镀锡端子					4	PCS
②	胶壳	SH1.0-6Y 间距1.0MM 白色					1	PCS
①	线材	30AWG软硅胶线 黄色*4 电子线 OD:0.8MM					4	PCS
NO.	品名	规格					用量	单位
**±5	**'±5	核准		客 户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司		
*.±0.5	*'±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ100-00030-80-4P			
.**±0.2	.**±0.2	制作	周军	品名规格	SH1.0-4Y+30AWG软硅胶线 L=80MM	版本	页次	比例
.**±0.1	.**±0.1	初打日期	2024.9.19	图纸编号	LJ100-00030-80-4P	单位	MM	单位

A	2024.9.19	新版发行	
REV	变更日期	变更内容	