

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept

Qty

DC 1

ED 1

IE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔焊线式D-SUB, 9P, 母头, 蓝色胶芯 前镍后锡外壳 镀锡端子 无螺丝

晨翔料号: DS1033-09FUN6SS-CT

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 09/18/24'

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐电压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40至105摄氏度

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT, 蓝色

3.2 端子: H62黄铜, 镀锡

3.3 外壳: 铁料, 前壳镀镍, 后壳镀锡

30.8

24.99

16.4

2.84

7.9

12.5

2.77

0.9

3.6

10.7

2.84

10.7

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

DRAWING NO.

1 OF 1

DS1033-XXXXX-A

D-SUB 焊线式

DS1033 SERIES