


1
2
3
4
5
6



备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
2. 绝缘强度:200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10M Ω MIN.
4. 导通阻抗:2 Ω MAX

③	端子	SH1.0-T镀锡端子						6	PCS	
②	胶壳	SH1.0-6Y 间距1.0MM 白色						1	PCS	
①	线材	30AWG软硅胶线 黄色*4/蓝色*2 电子线 OD:0.8MM						6	PCS	
NO.	品名	规 格						用量	单位	
**±5	**±5	核准		客 户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司				
*±0.5	**±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ100-00030-8079-6P					
*±0.2	**±0.2	制作	周军	品名规格	SH1.0-6Y+30AWG软硅胶线 L=80+79MM					
±0.1	*±0.1	初订日期	2024. 9. 19	图纸编号	LJ100-00030-8079-6P	A	1/1	—	MM	

A	2024.9.19	新版发行
REV	变更日期	变更内容