

# 泄漏电流测试仪

## TL5802系列泄漏电流测试仪

### 性能特点

- 测试电压，泄漏电流，测试时间同时显示
- 测试报警值可连续任意设置
- 相位自动转换
- 超限声光报警
- 测量频宽可达1MHz
- 灵活的一体式和分体式结构适合于各种容量的检测设备



TL5802系列

### 应用

- 家用电器
- 变压器、电机

- 电气设备
- 电热器具

### 简介

■ TL5802系列泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源（或其它电源）通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流。其输入阻抗模拟人体阻抗，产品使用与家用电器和电机，电子仪器等其他电器产品的安全测试要求，也是实验室，计量监督部门的检测设备。本产品满足GB4706.1-2005，IEC60335.1-2004等安规标准测试，符合JJG843-2007安规计量检定规程要求

### 技术参数

型号	TL5802	TL5802S(三相)
变压器容量	外接调压器型	外接调压器型
尺寸 (mm)	350x135x280	350x135x280
输出电压	0 - 250V	
漏电流范围	0 - 2/20mA	
测试时间	1 - 99s	
准确度	± (5%+5counts)	
温度/湿度	0°C - 40°C /≤75%RH	