

可编程直流电源

TH6200系列 双范围可编程直流电源

性能特点

- 线性设计，双范围输出
- 高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
- 24位色4.3英寸 TFT LCD，分辨率：480x272
- 捷屏功能
- 数据记录功能



CE

标配 RS232 USB HOST USB DEVICE

型号	通道/范围	电压	电流	功率
TH6201	范围1	0-20V	0-5A	100W
	范围2	0-8V	0-10A	80W
TH6202	范围1	0-32V	0-3A	96W
	范围2	0-15V	0-6A	90W
TH6203	范围1	0-72V	0-1.5A	108W
	范围2	0-32V	0-3A	96W
TH6212	范围1	0-32V	0-6A	192W
	范围2	0-15V	0-12A	180W
TH6213	范围1	0-72V	0-3A	216W
	范围2	0-32V	0-6A	192W

TH6300 系列宽范围可编程直流电源

性能特点

- 宽范围输出
- 高精度、高分辨率、低纹波、低噪声
- 24位色4.3英寸 TFT LCD，分辨率：480x272
- 电压测试功能
- 数据记录功能

标配 RS232 USB HOST USB DEVICE

型号	电压	电流	功率
TH6301	20V	30A	200W
TH6302	30V	20A	200W
TH6303	60V	10A	200W
TH6304	120V	5A	200W
TH6312	30V	30A	360W
TH6313	60V	15A	360W
TH6314	120V	6A	360W
TH6323	60V	25A	600W
TH6324	120V	10A	600W

TH6220 系列宽范围可编程直流电源

性能特点

- 4位电压/电流LED显示
- 电压/电流分辨率达10mV/1mA
- 五组可编程回调文件
- 设置数据掉电保存功能
- CC、CV模式自动切换
- 键盘旋钮快速操作
- 状态灯指示仪器的按键功能设置状态和CC/CV工作状态
- 电压电流上下限设置及超限报警
- 支持变压器热保护



NEW

标配 RS232 USB HOST USB DEVICE

型号	电压	电流	功率
TH6222	30V	3A	90W
TH6223	30V	6A	180W
TH6223A	60V	3A	180W

TH6400 系列三通道可编程直流电源

性能特点

- 线性设计，三/四通道输出，通道独立调节
- 高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
- 24位色4.3英寸 TFT LCD，分辨率：480x272
- 通道间支持串联、并联或同步输出
- 时序输出功能

CE



(TH6402A仅USB HOST)

标配 RS232 USB HOST USB DEVICE

型号	通道范围	电压	电流	功率
TH6402A	CH1	0-30V	0-3A	90W
	CH2	0-30V	0-3A	90W
	CH3	0-5V	0-3A	15W
TH6402	CH1	0-30V	0-3A	90W
	CH2	0-30V	0-3A	90W
	CH3	0-6V	0-5A	30W
TH6412	CH1	0-30V	0-6A	180W
	CH2	0-30V	0-6A	180W
	CH3	0-6V	0-5A	30W
TH6413	CH1	0-60V	0-3A	180W
	CH2	0-60V	0-3A	180W
	CH3	0-6V	0-5A	30W
TH6402B	CH1	0-30V	0-3A	90W
	CH2	0-30V	0-3A	90W
	CH3	0-10V	0-3A	30W
	CH4	0-5V	0-1A	5W

详细参数请索取电力电子产品手册