

接地电阻测试仪

TH9403 接地电阻测试仪

性能特点

- 恒流线性放大输出
- 前面板软件校正，精确度高
- 键盘锁定功能
- TH9403和TH9301连接组成二合一耐压接地、三合一耐压绝缘接地测试仪，方便灵活

应用

- 自动化测试系统
- 家用电器
- 变压器、电机
- 电气设备
- 电热器具



标配 PLC 固

体积(mm): 280(W)×88(H)×372(D)

净重: 10kg

- 照明行业
- 新能源汽车
- 电子元器件
- 医疗设备

简要介绍

- TH9403型接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻，它所反映的是电气设备的各处外露可导部分与电气设备的总接地端子之间的（接触）电阻。

本产品满足GB4706.1-2005, GB9706.1-2007等安规标准测试，符合JJG984-2004安规计量检定规程要求。

技术参数

型号	TH9403
输出电流	3 - 30A± (2%+2counts)
输出电压	6V
接地电阻范围	0 - 510 mΩ 10A; 0 - 120 mΩ 10A-30A ± (2%+2counts)
测试时间	0.1 - 999.9s
液晶显示器	16x2行背光式液晶显示器
校正方式	软体校正
记忆装置	可记忆电流，电阻，时间等设定值