





1	2	3	4	5	6	7	8
REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED			
A	NEW RELEASE	JLZ 10/06/24'					
晨翔D-SUB 15PIN母头 弯插 外壳镀镍 黑胶 半金锡端子 锁螺丝带Z字片							
晨翔料号: DS1037-15FNAKT74-0CC							

Dept	Qty
DC	1
ED	1
IE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识、专利、版权、商业秘密和技术知识, 并不构成以任何形式或方式使用其授
 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



PCB板孔尺寸参考
公差: ±0.05

- 备注:
- 电性说明:
 - 接触阻抗: 25毫欧最大
 - 耐压: 500伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 额定电流: 3安
 - 环境特性:
 - 工作温度: -40~+105° C
 - 材料:
 - 端子: H62铜, 半金锡
 - 外壳: 铁料, 镀镍
 - Z字片: H62铜, 镀锡
 - 螺丝: H59铜, 镀镍
 - 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	D-SUB STANDARD
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	RIGHT ANGLE(7.2mm) TYPE	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1037 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD			
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE		1:1					
DRAWING NO.		C-DS1037-XXXXXXX-A					