




ZZ9810RS
(ON DIMENSIONS) 台型図



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
4	21.Mar.1997	39728	REDRAWN.	S.MURAMOTO	Y.HAYASHI	—	H.SAITOU
5	24.Dec.1997	41199	REVISED NOTE 1	H.SAKURADA	—	Y.HAYASHI	H.SAITOU
6	29.Oct.2015	015039	CORRECT AN ERROR	—	M.TANAKA	—	T.MIYASHITA



PIN INSERT VERSION
ピンインサートの場合



SOCKET INSERT VERSION
ソケットインサートの場合

DESIGNATION
命名法
D * - * ※ F - T - N
PRESSING CONTACT
プレスコンタクト
THROUGH HOLE CONTACT TYPE
スルーホールタイプ
IN ACCORDANCE WITH FCC
FCC:Federal Communications Commission
FCC略号
CONTACT TYPE
(S:SOCKET,P:PIN)
コンタクト区分
INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									
	±0.5 A	±0.25 B	±0.25 B*	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D*	±0.5 E	F	G	H
DE- 9PF-T-N	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DE- 9SF-T-N	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	12.6	19.3	10.7	1.2
DA-15PF-T-N	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DA-15SF-T-N	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	12.6	27.5	10.7	1.2
DB-25PF-T-N	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5
DB-25SF-T-N	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	12.6	41.3	10.7	1.2
DC-37PF-T-N	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5
DC-37SF-T-N	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	12.6	57.7	10.7	1.2
DD-50PF-T-N	66.9	—	52.86	61.11	—	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5
DD-50SF-T-N	66.9	52.34	—	61.11	10.65	—	15.4	55.3	13.9	1.2

△△NOTE1.MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2.FOR CONTACT ARRANGEMENT.SEE DWG.NO.SJ010210.
3.FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION.SEE DWG.NO.SJ013596.
4.THIS DRAWING SHOWS NUMBER OF CONTACTS 25.
5.IN CASE OF PIN CONNECTORS, NIBS EXIST ON FACE OF FRONT SHELL.
注1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. インサート配列はSJ010210を参照のこと。
3. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
4. 本図のコネクタは25芯の場合を示す。
5. ピン側はフロントシェル面にダボが付いている。

5	REAR INSULATOR	1	PBT	_____	UL94V-0
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	_____
3	FRONT INSULATOR	1	PBT	_____	UL94V-0
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	_____
1	CONTACT		COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	NOTE2
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 6.Dec.1983		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) Dsub
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
. ±1		X° ±		名称 (TITLE) D * - * ※ F - T - N (THROUGH HOLE TYPE) (スルーホールタイプ)	
.X ±0.5		X°X' ±			
.XX ±0.3		承認 APPD.			
.XXX ±		単位 (UNIT) : mm		図面番号 (DRAWING NO.)	
				質量 (MASS)	
					SJ018622

WISDOM承認 2015/10/29

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DA-15PF-T-N](#) [DC-37SF-T-N](#) [DD-50SF-T-N](#) [DE-9PF-T-N](#) [DB-25PF-T-N](#) [DC-37PF-T-N](#) [DB-25SF-T-N](#) [DD-50PF-T-N](#)