




図面番号(DRAWING NO.)
SJ105942

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閱 APPD.	承認 APPD.
2	2007.1.4	061961	名称変更	—	笠野(直)	松本	小野川
3	2009.8.6	068364	注記及び名称変更	—	中島(広)	西村	坂下



仕様

△ 耐電圧 : N/MSコネクタのインサート配列図面(SJ100900)参照

絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)

△ 防水性 : 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

注1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。

但し、品名末尾の "-R" は表示しない。

△ 2. インサート配列及びインサート回転角度はN/MSコネクタの
インサート配列図面(SJ100900)を参照のこと。

3. 本コネクタケーブル側にはニポレックスコネクタを接続する。

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
7	ソケットコンタクト	—	銅合金	銀めつき	(注2)△
6	リティニングリング	1	銅合金	亜鉛めつき	色相: 黒色系干渉色
5	リヤインシュレータ	1	合成樹脂	—	
4	ガスケット	1	合成ゴム	—	
3	カッピングナット	1	アルミ合金	亜鉛めつき	色相: 黒色系干渉色
2	バレル	1	アルミ合金	亜鉛めつき	色相: 黒色系干渉色
1	フロントインシュレータ	1	合成樹脂	—	
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1027					
寸法(DIMENSION)		角度(ANGLES)		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) JA
• ±0.8	• X ±0.4	• XX ±0.1	• XXX ±	2005.12.16	日本航空電子工業株式会社
新田	新田(正)	松本			JAPAN AVIATION
新田	新田(正)	松本			ELECTRONICS
新田	新田(正)	松本			INDUSTRY, LTD.
小野川					
				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)
				—	SJ105942
					版数(Rev.)
					3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JA06A-20-29S-J1-R](#)