


逻辑关系图

parameter table:

| 项目                  | 参数                                   | 备注 |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| 额定电流                | 1A                                   |    |
| 端子接线规格              | 铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG         |    |
| Screw Terminal Size | 采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽                 |    |
| IDC                 | 铜镀金;spacing:2.54mm                   |    |
| PCB材质               | FR4                                  |    |
| Voltage             | 100V maximum between any two signals |    |
| temperature         | -10°C to 70°C                        |    |
| Ambient Humidity    | 10% to 90% RH, NON-CONDENSING        |    |

|              |          |       |              |      |      |               |          |
|--------------|----------|-------|--------------|------|------|---------------|----------|
| 制作           | Hero. Xu | 日期    | 2019. 02. 20 | 名称   | 端子台  | 型号            | IDC30P-C |
| 审核           |          |       |              |      |      | 版本            | Ver:1.0  |
| 核准           |          |       |              |      |      |               |          |
|              |          |       |              | 投影角度 | 图版比例 | 第 1 张 共 1 张   |          |
| 尺寸公差 (单位:mm) |          |       |              |      | 1:1  | 中山市肯博电子科技有限公司 |          |
| 尺寸           | ±0.1     | ±0.15 | ±0.2         |      |      |               |          |