


逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
额定电流	1A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜合金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10°C to 70°C	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2018. 11. 28	名称	端子台	型号	DB37-M7
审核						版本	Ver:1.1
核准						第 1 张	共 1 张
未注特性公差GB1804-m级 (单位mm)				投影角度	图版比例		
尺寸	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
公差	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
角度公差	± 0.5 °						
				1:1	中山市肯博电子科技有限公司		