






SECTION A-A



#### 材料及电镀

- ①.塑件主体: PA66, UL94V-0  
②.焊 针: 黄铜, 镀镍


#### 电气性能

额定电压: 300V  
额定电流: 15A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V  
耐 电 压: AC2000V\1Min

#### 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ ,5秒

#### Ordering Information



|           |                        |                   |                           |                   |                                                                                                                                     |                            |             |             |     |
|-----------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----|
|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE         | 制 图<br>DRAWING    |  深圳讯答科技有限公司<br>ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd |                            |             |             |     |
|           |                        |                   | DIM TOL                   | 审 核<br>CHECK      |                                                                                                                                     |                            |             |             |     |
|           |                        |                   | X.X ±0.30                 | 批 准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                       | 5.08 单排 插拔式 接线端子<br>带螺丝 直针 | 版本<br>REV.  | A           |     |
| 1         | 初版发行                   |                   | X.XX ±0.20<br>X.XXX ±0.10 | 比 例<br>SCALE      | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                    | XD2EDGVM-5.08-NP-X         | 单位<br>UNITS | mm          |     |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle ±3.0°               | 投 影<br>Projection |                                                | 材 料<br>MATERIAL            |             | 页次<br>SHEET | 1/1 |