








Features :

- 1、IEEE 802.3at/ANSI X3.263 compliant performance.
- 2、720mA current capability for POE product.
- 3、Storage temperature range: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, 90%RH.
- 4、RoHS compliant





			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网口变压器 (10/100BASE TX TRANSFORMER MODULES)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-KHX1631SR-WL	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2

Schematic

Phy Side

Cable Side



			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网口变压器 (10/100BASE TX TRANSFORMER MODULES)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-KHX1631SR	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°						