










版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/09/21




2P




3P




4P




5P



6P



7P



建议插头安装尺寸

说明:
1.额定电压: 125V
2.额定电流: 5A

5	胶芯	电木	黑色	1PCS
4	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
3	垫圈	不锈钢	镀镍	1PCS
2	外壳	锌合金	镀镍	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金/银	4PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD			Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 unit	mm	页码 page	1/1	料号 Part Number	
图号 Drawing NO		未注公差 Unmarked tolerance		产品名称 Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		零件 Parts		GX12 直公头 (穿墙式)	
		线性 Line		绘图	
		角度 angle		邓 高	
				审核	
				客户确认	
				Customer confirmation	