

A

B

C

D





E

F

G



版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/08/15



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-18 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: ≥1000 MΩ

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -45°C ~ +125°C

7				
6				
5				
4	压 盖	黄 铜	镀 镍	1PCS
3	胶 芯	PTFE	白 色	1PCS
2	中心针	磷 铜	镀3u"金	1PCS
1	本 体	黄 铜	镀 镍	1PCS
No.	规格/描述	材 质	外 观 处 理	数 量 / 单 位

The View	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD	
单位 mm Unit	比例 1:1 Scale	
图号 Drawing NO	料号 Part Number	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	DS806FPR0363	SMA 90°母头插板 连接器
未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing	邓高
零部件 Parts X. ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.10	审核 Check	
角度 angle ±3°	客户确认 Customer confirmation	