





A	B	C	D	E	F	G
1				版本 A B	描述 首次发行	变更编号 ---
						日期 2024/06/18



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC0-6 GHZ
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5 MAX
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: 1000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	/	中心针	磷铜	镀金	1PCS
2	/	胶芯	PTFE	白色	1PCS
1	/	本体	黄铜	镀金	1PCS
No.	物料编码	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View 单位 mm unit	Drawing NO 页码 1/1 page	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
		料号 Part Number DOSIN-818-0071	产品名称 Product name SMA 180° 母头
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	未注公差 Unmarked tolerance 零部件 Parts X. ± 0.5 X.X ± 0.20 X.XX ± 0.10	绘图 Draw drawing 审核 Check 客户确认 Customer confirmation	邓高 审核 Check 客户确认 Customer confirmation
	线性 Line $\leq 10 \pm 1$ $10 \sim 50 \pm 1.5$ $> 50 \pm 4\%$		
	角度 angle $\pm 3^{\circ}$		

A B C D E F G