

A

B

C

D



E

F

G



版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/07/23
A	按实物更新图纸	---	2024/08/12



## 1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-6 GHz
- 1.3 S.W.R.:  $\leq 1.5$
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻:  $\geq 1000 M\Omega$

## 2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围:  $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

5				
4	防尘帽	/	黄色	1PCS
3	胶芯	PTFE	白色	1PCS
2	中心针	磷铜	镀金	1PCS
1	本体	黄铜	镀金	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View 单位 mm      比例 1:1 Unit      Scale	<b>dosinconn</b> DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: <a href="https://www.dosinconn.cn/">https://www.dosinconn.cn/</a> Mailbox: <a href="mailto:sale@dosin.cn">sale@dosin.cn</a> Tel: (0086)769-81153906	
	图号 Drawing NO 文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		料号 Part Number DOSIN-806-0267	产品名称 Product name SMA180°母头两孔 法兰 连接器
未注公差 Unmarked tolerance 零部件 Parts X. $\pm 0.20$ X.X $\pm 0.15$ X.XX $\pm 0.10$		绘图 Draw drawing 审核 Check 客户确认 Customer confirmation		
角度 angle $\pm 3^{\circ}$				

A

B

C

D

E

F

G