







A	B	C	D	E	F	G	
1				版本	描述	变更编号	
				A	首次发行	---	2019/10/16



B	更新螺母尺寸6.35改为7.0	---	2024/08/08
---	-----------------	-----	------------



- 电气特性
 - 阻抗: 50欧姆
 - 工作频率: DC0-3 GHZ
 - S.W.R.: 1.5 MAX
 - 工作电压: 335V/最大值
 - 绝缘电阻: 1000 兆欧

2. 环境保护

2.1 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$



5	华司	黄铜	镀金	1
4	螺母	黄铜	镀金	1
3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	黑色	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View	dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD	
单位 mm unit	比例 1:1 SCALE	
图号 Drawing NO	料号 Part Number	产品名称 Product name
文件保密 File security	未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing
This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10	审核 Check
	角度 angle $\pm 3^{\circ}$	客户确认 Customer confirmation

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906