










版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/01/27



规格:
阻抗:50欧姆
频率范围:0~6GHZ
VSWR:1.5最大值
工作电压:500V rms @sea level
绝缘电阻:最小5000欧姆
温度范围:-55℃至 +155℃

PCB

E	锁紧垫圈	黄铜	镀金	1
D	六角螺母	黄铜	镀金	1
C	中心针	黄铜	镀金	1
B	绝缘体	铁氟龙	白色	1
A	主体	黄铜	镀金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位 mm Unit		比例 1:1 Scale		Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
图号 Drawing NO		料号 Part Number		产品名称 Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		DS806FPR0568		SMA母头90度弯插板	
		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	
		零件 Parts		审核 Check	
		X. ±0.30		客户确认 Customer confirmation	
		X.X ±0.20			
X.XX ±0.10					
		角度 angle ±3°			