




未标注的尺寸参考公差



Type	Screw Thread	Welding Feet	Series	D-DIP	Product No.	Material
M-Pull Teeth (抽牙)	3-M3 (螺牙)	(待测)	0808-8x8mm 1620-16x20mm	S-SMT FD-FIP Dip	产品序号	默认-Copper (黄铜)
KN-Rivet Nut (螺母母)	4-M4 (螺牙)	2-2个				Red-Copper (紫铜)
RG-Rivet Gasket (垫垫片)	5-M5 (螺牙)	4-4个				
	6-M6 (螺牙)	6-6个				
		8-8个				

产品名称 TITLE	PCB 焊接端子 插板 铆垫片 M3 4焊脚 7.8x7.8x13.5mm	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RG34-0707-D051-02	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/