







parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	1.0A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-26 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保塑料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two signals	
temperature	-10℃ to 70℃	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	
Box size w/Label	L135*W56*H55mm	



逻辑关系图

制作	Hero. Xu		日期	2024. 10. 30				名称	端子台		型号	DB37-G6 (双公头)				
审核								版本	Ver:1.0							
核准																
								摄影角度		图纸比例		第 1 张 共 1 张				
未注线性公差GB1804-m级 (单位:mm)										1: 1		中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn				
尺寸	≤3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000							2000-4000	角度公差	±2.0°
公差	0.5	1	2	3	5	8	10							30		