




电路图



项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	150±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.2±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C~+85°C



安装尺寸

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色
E	盖板	1	C5191R	整体镀银	
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色
C	手柄	1	进口增强尼龙	/	黄色
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour
MANUFACTURE DWG			东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 拨动开关系列		
DECIMALS:			PAR SS-205-AGS7P-150		
X.:±0.30			DWN Lucas		
X.X:±0.20			CHKD Ethan		
X.XX:±0.10			APVD Jacob		
X.XX':±5"			SCALE:1:1 UNIT:MM		
X.XX'':±3"			SIZE:A4		
X.XX'':±2"			SHEET:1F1		
CUSTOMER COPY			REV:A		