


成品图面



接点表:

P1	1	2	3	4
颜色	红	红	黑	黑

备注:

- 产品必须100%进行断路、短路测试。
- 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
- 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
- 导通阻抗: 2 Ω MAX

(3)	端子	ZH1.5-T镀锡端子	4	PCS
(2)	胶壳	ZH1.5-4P 间距1.5MM 白色	1	PCS
(1)	线材	26AWG软硅胶线 红色*2/黑极*2	4	PCS

NO.	品名	规 格						用 量	单 位
		**.±5	** ±5	核 准		客 户	立创商城		
		*.±0.5	*±0.5	审 核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ150-00026-50-4P		东莞市联坚电子科技有限公司
A	2024.9.26	新版发行			*.±0.2	*±0.2	制 作	周军	品名规格
REV	变更日期	变更内容			**±0.1	**±0.1	初订日期	2024.9.26	图纸编号
G	F	E	D	C	B	A			