


成品图面



接点表:

P1	1	2
颜色	黑	黑

备注:

- 产品必须100%进行断路、短路测试。
- 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
- 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
- 导通阻抗: 2 Ω MAX

(3)	端子	XH-T镀锡端子	2	PCS
(2)	胶壳	XH-2Y 间距2.5MM 白色	1	PCS
(1)	线材	22AWG 软硅胶线 黑色*2电子线	2	PCS

NO.	品名	规 格						用 量	单 位
		**.±5	** ±5	核 准		客 户	立创商城		
		*.±0.5	*±0.5	审 核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ250-00022-305-2P		东莞市联坚电子科技有限公司
A	2024.9.27	新版发行			*±0.2	*±0.2	制 作	周军	品名规格
REV	变更日期	变更内容			**±0.1	**±0.1	初订日期	2024.9.27	图纸编号
G	F	E	D	C	B	A			