


成品图面



接点表:

P1	1	2
颜色	红	黑

备注:

1. 产品必须100%进行断路、短路测试。
2. 绝缘强度:200 V AC MAX/0.02S.
3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN.
4. 导通阻抗:2 Ω MAX

③	端子	HY-T镀锡端子						2	PCS
②	胶壳	HY-2Y带扣 间距2.0MM 白色						1	PCS
①	线材	26AWG软硅胶线 红色/黑色电子线						2	PCS
NO.	品名	规格						用量	单位
**±5	**'±5	核准		客 户	立创商城	东莞市联坚电子科技有限公司			
*.±0.5	*'±0.5	审核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ200-00026-100-2P				
*.±0.2	*'±0.2	制作	周军	品名规格	HY-2Y+26AWG软硅胶线 L=100MM	版本	页次	比例	单位
**.±0.1	**.±0.1	初打日期	2024. 10. 10	图纸编号	LJ200-00026-100-2P	A	1/1	MM	

A	2024. 10. 10	新版发行	
REV	变更日期	变更内容	