










安装尺寸



电路图

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	180±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.5+0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25°C~+70°C

F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色
C	手柄	1	PA46	/	黑色
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: 拨动开关系列			
DECIMALS:		PAR SS-303-AGS8P-015			
ANGLES:		DWN Lucas			
X.:±0.30		CHKD Ethan			
X.X:±0.20		APVD Jacob			
X.XX:±0.10		SCALE 1:1 UNIT:MM			
X.XX:±0.10		SIZE:A4			
X.XX:±0.10		SHEET:1F1			
X.XX:±0.10		REV:A			