








项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC250V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	180±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-25°C~+70°C



F	弹条	1	不锈钢	整体清洗	本色
E	盖板	1	磷铜	镀银	银白色
D	簧片	1	铍青铜	镀银	银白色
C	手柄	1	PPA	/	黑色
B	端子	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	LCP	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

拨动开关系列

PAR	SS-303-AGS8P-025
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1
	REV:A

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.30

X.':±5°

X.X:±0.20

X.X':±3°

X.XX:±0.10

X.XX':±2°

CUSTOMER COPY