







ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE



安装尺寸



电路图

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	200±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	1.5±0.1mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C~+60°C

E	桃心	1	PA46	/	黑色
D	盖板	1	SUS304	整体清洗	银白色
C	弹片	2	铍青铜	整体镀银	银白色
B	嵌件	1	H62 Y	整体镀银	银白色
A	底座/基座	1	LCP	/	黑灰色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



TITLE:

拨动开关系列

PAR	SS-202-AWS6P-020
DWN	Lucas
CHKD	Ethan
APVD	Jacob
SCALE:1:1	UNIT:MM
SIZE:A4	SHEET:1F1

DECIMALS:

ANGLES:

X.:±0.30

X.':±5°

X.X:±0.20

X.X':±3°

X.XX:±0.10

X.XX':±2°

CUSTOMER COPY



REV:A